

品番：EA520B-16

品名：720x460mm/150kg 運搬車(トリー兼用/B付)



販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ナンシン	型番	CC101KB2
積載均等耐荷重	150kg	荷台サイズ	720×460mm
床高さ	160mm	押手高さ	920mm
車輪径	100mm(エラストマー車輪)	車輪	自在×2、固定×2
重量	6.9kg	荷台材質	樹脂

荷台にハンドルが収納でき、平台車としても使用できます。


3ヶ所の取手穴は持ち運びしやすい曲線形状

軽快で静かなキャスター。

ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。

積載物が荷崩れするのを防止する為、3ヶ所にガイドを搭載。

代替品

	品番 EA520B-16B コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.