

品番：EA520B-16B

品名：720x460mm/150kg 運搬車(ドローリ-兼用/ブレーキ付)



販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 107 (2026/04/11 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1655ページ		



## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	NCC-101B2
積載均等耐荷重	150kg	車輪	自在×2、固定×2
車輪径	φ100mm(グレーゴム)	荷台サイズ	720×460mm
押手高さ	920mm	床高さ	160mm
色	青	荷台材質	樹脂
重量	7kg		

安心・安全を追求したスペシャルブレーキ搭載。車輪表面ではなくギアをロックします。

ハンドル収納とブレーキロックはボタン式。ワンタッチで簡単操作

折り畳み式ハンドルは荷台にすっぽとはまり、フラットでコンパクトに収納可能。  
ドローリ-としても使用できます。

自重が約7kgに抑えられており、かつ持ち手がある為、女性でも軽々と持ち運ぶことが可能。

キャスターは振動をおさえる特殊なゴムで、静音・低振動

3ヶ所に荷崩れ防止ガイドを搭載

すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.