


品番：EA520B-41

品名：900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル)



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/26 04:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1656ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-302
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
車輪	自在×2、固定×2	車輪径	φ125mm(グレーゴム)
荷台サイズ	900×600mm	押手高さ	861mm
床高さ	203mm	色	青
荷台材質	ポリプロピレン	重量	14.5kg

固定ハンドル

騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。
走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。

丈夫で割れないスチール金具を使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。

走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪

壁への傷を防止するコーナーバンパー付き

持ち運びに便利な取っ手穴2箇所付き

すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。

代替品



品番 EA520B-43
コメント 変更:足踏みブレーキ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.