

品番：EA520B-43

品名：900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)



販売価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
カタログ価格	34,200円(税抜) / 37,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 50 (2026/04/26 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1656ページ		



01. 特殊安全ローラー搭載  
スペシャルブレーキは、安全・簡単なフック  
操作で車輪内部のキヤを確実にロック！  
タイヤの摩耗や汚れによる滑り落ちを防ぎます。



02. 静音性+耐久性  
静音キャスターを搭載することで、走行時の  
ノイズを大幅に軽減。夜間作業にも、な  
めらかな操作性に加え、高耐久にも貢献しま  
す。



03. 持ち運び可能  
積載容量300kgの強度を維持しながら、軽  
量化を実現。ハンドルや脚の厚みにより効率的な負  
担分散・持ち運びが可能です。



### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-301B2
積載均等 耐荷重	300kg	車輪	自在×2、固定×2
車輪径	φ 125mm(グレーゴム)	荷台サイズ	900×600mm
押手高さ	861mm	持ち手部分の直径	約φ 28mm
床高さ	203mm	色	青
荷台材質	ポリプロピレン	重量	16.5kg

#### 折り畳み式ハンドル

ボタンを踏むだけのスペシャルブレーキ搭載。  
緑のFREEを押すとブレーキ解除、ピンクのLOCKを押すと簡単にブレーキします。

騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。  
走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。

丈夫で割れないスチール金具使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。

走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪

壁への傷を防止するコーナーバンパー付き

持ち運びに便利な取っ手穴2箇所付き

すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.