

# 品番 : EA520B-56

品名 : 914x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付/樹脂製)



販売価格	60,100円(税抜)／66,110円(税込)		
カタログ価格	60,100円(税抜)／66,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1709ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	DSK-306B
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	900×600mm	床高さ	203mm
押手高さ	914mm	車輪径	125mm(グレーゴム車輪)
車輪	自在×2、固定×2	重量	27.5kg
荷台材質	ポリプロピレン	金網ピッチ	約80×50mm
微音キャスター			
フットブレーキ付			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.