


品番 : EA520BE-2

品名 : 740x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)



販売価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
カタログ価格	47,700円(税抜) / 52,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1657ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

荷台は滑り止め付のスチール製で頑丈です

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	60kg/枚	荷台サイズ	740×480mm
床高さ	1段目:140mm 2段目:655mm	押手高さ	860mm
車輪	自在×2、固定×2	車輪径	φ100×30mm
重量	21kg	材質	本体:スチール 車輪:ソリッドゴム

荷台の側面は保護カバー付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.