


品番：EA520BE-42

品名：1000x550mm/600kg 運搬車(メッシュかご付)



販売価格	106,700円(税抜) / 117,370円(税込)		
カタログ価格	106,700円(税抜) / 117,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 01:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1660ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	600kg
荷台サイズ	1000×550mm	床高さ	270mm
押手高さ	990mm	ピッチ	50×50mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、固定×2	車輪径	φ200×40mm
重量	40kg	材質	フレーム: スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台: 木 車輪: TPE(熱可塑性エラストマー)

両サイドのメッシュパネルは取り外し可能

メッシュパネルによって荷物が落ちません。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

