

品番：EA520BE-46

品名：1200x800mm/ 600kg 運搬車(メッシュカゴ / 前開)



販売価格	153,600円(税抜) / 168,960円(税込)		
カタログ価格	153,600円(税抜) / 168,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/02 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1660ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

片面は半開するので荷物の積み下ろしが簡単

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	600kg
荷台サイズ	1200×800mm	床高さ	700mm
押手高さ	1069mm	ピッチ	50×50mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2 固定×2	車輪径	φ200×40mm
重量	60kg	材質	フレーム: スチール(粉体塗装仕上げ) 荷台: 木 車輪: TPE(熱可塑性エラストマー)

サイドのメッシュパネルの片面は半開します。(正面上半分が開きます。)

片面が開くことで荷物の積み下ろしが簡単です。

メッシュパネルによって荷物が落ちません。

木天板なので丈夫だけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.