

品番：EA520BE-57

品名：850x500mm/400kg 運搬車(ESD/二段/ブレーキ付)



販売価格	116,400円(税抜) / 128,040円(税込)		
カタログ価格	116,400円(税抜) / 128,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 18:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1658ページ		



ESDとは
ESDとは静電気を放電するという意味です。
静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。
また、電子部品や半導体機器の作業では、
静電気の発生を防止する必要があります。



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

積載均等耐荷重	400kg	棚板耐荷重	200kg/枚
荷台サイズ	850×500mm	床高さ	1段目:207mm 2段目:829mm
押手高さ	1065mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2 固定×2
車輪径	160×40mm	重量	37kg
材質	本体:スチール(導電性粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)		

導電性タイプ

ESDとは静電気を放電するという意味です。
静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.