品番: EA520BE-57

品名:850x500mm/400kg 運搬車(ESD/二段/プレーキ付



販売価格	<b>119,900円</b> (税抜)/ 131,890円(税込)				
カタログ価 格	119,900円(税抜)/131,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/12 19:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1706ページ				







こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

## この商品は車上渡し品です。

## 仕様

積載均等耐荷重	400kg	棚板耐荷重	200kg/枚
荷台サイズ	850×500mm	床高さ	1段目:207mm 2段目:829mm
押手高さ	1065mm	車輪	自在(ブレーキ付)×2 固定×2
車輪径	160×40mm	重量	37kg
材質	本体:スチール(導電性粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE-ESD(導電性熱可塑性エラストマー)		

## 導電性タイプ

ESDとは静電気を放電するという意味です。

静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.