


品番：EA520BE-6

品名：810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)



販売価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
カタログ価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 07:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1657ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

ブレーキの付いた軽量の二段式樹脂運搬車です

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	200kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	810×500mm
床高さ	1段目:185mm 2段目:715mm	押手高さ	860mm
車輪	自在×2、固定×2	車輪径	φ125×32mm
重量	18.5kg	材質	荷台:プラスチック 車輪:ソリッドゴム

高品質のプラスチック製で軽量で丈夫です。

荷台の表面は掃除が簡単で腐食に強く、滑り止め仕様なので荷物が滑りにくいです。

タイヤ跡が残りにくいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.