

品番：EA520BE-72

品名：1000x500mm/150kg 運搬車(三段/ブレーキ付/sus)



販売価格	103,400円(税抜) / 113,740円(税込)		
カタログ価格	103,400円(税抜) / 113,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/02 03:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1604ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	150kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	1000×500mm
全長	1070mm	全幅	570mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:540mm 3段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	19kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

代替品

	<p>品番 EA520BE-81 コメント 2段/630x400mm/耐荷重120kg</p>
	<p>品番 EA520BE-82 コメント 3段/630x400mm/耐荷重150kg</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.