

品番：EA520BE-76

品名：800x500mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus



販売価格	64,700円(税抜)／ 71,170円(税込)		
カタログ価格	64,700円(税抜)／71,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2026/03/02 01:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	800×500mm
全長	870mm	全幅	570mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	15kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ボールベアリング付ハブ			
清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。			
荷台の角は保護カバー付で安全です。			
棚板裏に取り付ける防音シート付			
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。			

代替品

	品番 EA520BE-81 コメント サイズご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.