品番: EA520BE-81

品名:630x400mm/120kg 運搬車(二段/プレーキ付/sus



販売価格	73,300円 (税抜)/80,630円(税込)				
カタログ価 格	73,300円(税抜)/80,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 08:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1708ページ				



この商品はお客様組み立て品です。

荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	120kg
棚板耐荷重	80kg/枚	荷台サイズ	630×400mm
全長	700mm	全幅	470mm
床高さ	1段目:230mm 2段目:850mm	押手高さ	950mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2、自在×2	車輪径	φ125×32mm
重量	12kg	材質	本体:ステンレス 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

ボールベアリング付ハブ

清掃が簡単で、衛生的に清潔に保つことができます。

荷台の角は保護カバー付で安全です。

棚板裏に取り付ける防音シート付

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

代替品



品番 EA520BE-82

コメント 3段仕様/耐荷重150kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.