

品番：EA520BS-107

品名：1100パレット用/900kg 回転台車(取手/6輪)



販売価格	159,600円(税抜) / 175,560円(税込)		
カタログ価格	159,600円(税抜) / 175,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1667ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	RSP-4TG
積載均等耐荷重	900kg	荷台サイズ	1110×1110mm
重量	41kg	適合パレットサイズ	1100×1100mm
床高さ	250mm	押手高さ	970mm
車輪径	φ150mm(ゴム車)	車輪	自在(ブレーキ付)×4、固定×2
材質	スチール	カラー	グリーン

高強度で超重量型の自在移動回転台車

本体フレームに角パイプを使用しているため非常に堅牢でスムーズに運搬ができます。

【完成品出荷】商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.