

品番：EA520BY-43A

品名：895x595mm/300kg 運搬車(メッシュかご/ブレーキ付)



販売価格	73,200円(税抜) / 80,520円(税込)		
カタログ価格	73,200円(税抜) / 80,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/08 21:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1728ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GCP-HP307-P
※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	300kg
荷台サイズ	895×595mm	押手高さ	934mm
床高さ	215mm	車輪径	130mm(ゴム車)
車輪	自在×2、固定×2	重量	28kg
荷台材質	樹脂		

省音キャスター

金網タイプ

「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。

★サイドゲート付、両面が半開します。

夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。

錆を抑制するため食品業にも適しています。

軽量のため、持運びも簡単。

ハンドルを握ると動き、離すとブレーキがかかります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.