

品番：EA520FD-12

品名：320x250mm/200kg ハンドトラック(6輪式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 70,200円(税抜) / 77,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 70,200円(税抜) / 77,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/02 17:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



この商品はお客様組み立て品です。

円形状ロール等も運搬できます

仕様

| | | | |
|--------|-----------|---------|----------------------------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 200kg |
| 荷台サイズ | 320×250mm | 全幅 | 590mm |
| 全高(mm) | 1300 | 車輪径 | φ160×40mm |
| 重量 | 18kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) |

階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。

ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。

湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。

TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りやすいです。

3輪タイプは車輪の幅が広いので、深く段差を掴みスムーズに走行できます。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

| | |
|----|-----------|
| 品番 | EA520FD-2 |
|----|-----------|



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.