品番: EA520FD-41

品名: 500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)



| 販売価格 | 50,100円 (税抜)/ 55,110円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 50,100円(税抜)/55,110円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/14 13:16現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1697ページ | | | | |













折り畳み式の荷台でコンパクトな荷物から大きな荷物まで、多目的に使用できます

仕様

| 積載均等耐荷重 | 250kg | 荷台サイズ | 150×400/500×330 | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 全高(mm) | 1150 | 全幅 | 620mm | | | |
| 車輪径 | 260mm | 車輪幅 | 56mm | | | |
| 重量 | 17kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | | | |
| 荷台折り畳み式 | | | | | | |
| 荷台を広げると大きな荷物も安全に運搬できます | | | | | | |
| 円形状ロール等も運搬できます | | | | | | |
| 頑丈な溶接構造 | | | | | | |
| 掴みやすい安全グリップ | | | | | | |
| 車輪はローラーベアリング付ハブ仕様 | | | | | | |
| 表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。 | | | | | | |