

品番：EA520FD-53

品名：510x 240mm/100kg ハンドトラック(ボンベ用)



販売価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
カタログ価格	68,700円(税抜) / 75,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/15 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1650ページ		



ボンベ2本を積載可能なハンドトラック

仕様

積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	φ204mm×2本
荷台サイズ	510×240mm	チェーン位置の高さ	590mm
全高	1100mm	全幅	760mm
車輪径	φ260mm	車輪幅	85mm
重量	16.8kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム(エア入り)

ボンベ固定用チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.