品番: EA520FD-56

品名: ϕ 140mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	40,500円 (税抜)/ 44,550円(税込)				
カタログ価 格	40,500円(税抜)/44,550円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 02:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0072ページ1698ページ				

















カタログ訂正

25/07/11 誤:完成品、正:お客様組立品(9025 No.56)

この商品はお客様組み立て品です。

片手で運べるボンベ用ハンドトラック

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
積載可能ボンベサイズ	φ140mm	荷台サイズ	152×151mm
チェーン位置の高さ	594mm	全高(mm)	1240
全幅	420mm	車輪径	φ 250mm
車輪幅	60mm	重量	11.1kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

安全チェーン付。

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。