

品番 : EA520FD-57

品名 : $\phi 230\text{mm}$ ボンベ用ハンドトラック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,200円(税抜) / 45,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,200円(税抜) / 45,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/21 16:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0072ページ 1698ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------|---------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 積載均等耐荷重 | 100kg |
| 積載可能ボンベサイズ | $\phi 204\text{~}229\text{mm}$ | 荷台サイズ | 245×243mm |
| チェーン位置の高さ | 599mm | 全高(mm) | 1240 |
| 全幅 | 500mm | 車輪径 | $\phi 250\text{mm}$ |
| 車輪幅 | 60mm | 重量 | 11kg |
| 材質 | 本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム | | |

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.