品番: EA520FD-57

品名: ϕ 230mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	41,200円 (税抜)/ 45,320円(税込)				
カタログ価 格	41,200円(税抜)/45,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 02:37現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0072ページ1698ページ				















での商品はお客様組み立て品です

仕様

※注意※	【お客様組立品】	積載均等耐荷重	100kg
積載可能ボンベサイズ	φ204~229mm	荷台サイズ	245×243mm
チェーン位置の高さ	599mm	全高(mm)	1240
全幅	500mm	車輪径	φ 250mm
車輪幅	60mm	重量	11kg
材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.