

品番：EA520FD-58

品名：φ300mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
カタログ価格	48,900円(税抜) / 53,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0071ページ1651ページ		



**Fetra製トラックタイヤ交換時の注意点**  
Feetra製トラックタイヤ交換時、チェーン車輪軸に力を入れてタイヤを固定する必要があります。  
旧タイヤ(軸径φ20mm)  
軸径φ20mmの車輪軸からトラックに  
はめ込みが必要です。  
EB520FD-404  
新タイヤ(軸径φ25mm)  
軸径φ25mmで取り付けられています。  
車輪のトラックに取付が必要です。  
EB520FD-404A

### 仕様


積載均等耐荷重	100kg	積載可能ボンベサイズ	φ300mm
荷台サイズ	313×316mm	チェーン位置の高さ	367mm
全高(mm)	1240	全幅	530mm
車輪径	φ250mm	車輪幅	60mm
重量	14kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

安全チェーン付

車輪はローラーベアリング付ハブ仕様

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

### 代替品

	<b>品番</b> EA520FD-59 <b>コメント</b> 仕様ご確認下さい
---	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.