

品番：EA520FD-5A

品名：550x1300mm/400kg ハンドトラック(階段用)



販売価格	194,600円(税抜) / 214,060円(税込)		
カタログ価格	194,600円(税抜) / 214,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/15 09:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1650ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

エア入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様。ハンドルは高さ調整、180°差し替えが可能です

仕様

積載均等耐荷重	400kg	荷台サイズ	190×550mm
全高	1300mm	全幅	700mm
ハンドル高さ調整	113~144cmまで	車輪サイズ	3輪タイヤ:160×40mm×6 エア入りタイヤ:300×105mm×2、 サポートタイヤ:160×40mm×2
重量	(エア入りタイヤ装着時)39kg、 (3輪タイヤ装着時)48kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) エア入りタイヤ:ゴム 3輪タイヤ・サポートタイヤ:ソリッドゴム
付属品	エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル		

階段など、段差や高低差のある場所での重い荷物の運搬に適しています。

荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。

サポートハンドルによって段差のある場所でも楽に運搬できます。

車輪内側のレバーを倒すとサポートタイヤをロックでき、段差を安全に降りることができます。

空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。

ソリッドゴムタイヤはタイヤ跡が残りにくい

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

代替品

	<p>品番 EA520FD-21</p> <p>コメント 3輪タイヤなし</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.