

品番：EA520FD-60

品名：φ300mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	67,000円(税抜) / 73,700円(税込)		
カタログ価格	67,000円(税抜) / 73,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 19:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0072ページ1650ページ		



#### 仕様

積載均等耐荷重	80kg	積載可能ボンベサイズ	φ300mm
荷台サイズ	φ319mm	チェーン位置の高さ	306mm
ホルダー底位置の高さ	637mm	全高(mm)	970
全幅	410mm	キャスター	自在×2 固定×2
車輪径	φ75mm	車輪幅	25mm
重量	9.7kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム
安全チェーン付			
車輪はボールベアリング付ハブ仕様			
溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付			
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.