品番: EA520FD-60

品名: ϕ 300mm ボンベ用ハンドトラック



販売価格	67,000円(税抜) / 73,700円(税込)				
カタログ価 格	67,000円(税抜)/73,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/26 10:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0072ページ1699ページ				



















仕様

積載均等耐荷重	80kg	積載可能ボンベサイズ	φ 300mm
荷台サイズ	φ319mm	チェーン位置の高さ	306mm
ホルダー底位置の高さ	637mm	全高(mm)	970
全幅	410mm	キャスター	自在×2 固定×2
車輪径	φ75mm	車輪幅	25mm
重量	9.7kg	材質	本体:スチール(粉体塗装仕上げ) 車輪:ソリッドゴム

安全チェーン付

車輪はボールベアリング付ハブ仕様

溶接ホースを巻き付ける為のフックとホルダー付

表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

株式会社エスコ