

品番：EA520LB-17

品名：1100x800x1700mm イージークラッシュ(観音扉付)



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1662ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ナンシン	型番	KB-5C
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。	積載均等耐荷重	500kg
車輪	自在×2 自在(ストッパー付)×2	車輪径	150mm(ゴム)
サイズ(外寸)	1100x800x1700(H)mm	内寸法	1030×740×1470(H)mm
色	グリーン	材質	本体:スチール 丁番:樹脂
重量	61kg		

観音扉付で開閉が簡単にでき、荷崩れも防止します。

L字型に折りたたみ可能で、収納時もコンパクト

別売の中間棚(EA520LB-110)が取付可能

【扉の開け方】

少し持ち上げて開けます。

(扉の下側に突起があり、それを荷台の穴に差し込んでロックする構造になっています。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.