

品番：EA520LE-1

品名：645x945x1100mm カゴ台車(分割式)



販売価格	76,500円(税抜)／84,150円(税込)		
カタログ価格	76,500円(税抜)／84,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1708ページ		



仕様

積載均等耐荷重	150kg	重量	23kg
サイズ(外寸)	645(W)×945(L)×1100(H)mm	車輪	φ125mm×2(固定ブレーキ付)、 φ100mm×4(自在)
材質	荷台:プラスチック、 車輪:ゴム、 フレーム:スチール		
壁面の傷つきを防止する保護カバー付			
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。			

代替品

	品番 EA520LT-1A コメント 740x480x770mmのコンパ°外タイ°
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.