


品番：EA520LS-1


品名：600x1000x774mm/180L スクラップ台車



販売価格	146,200円(税抜)／160,820円(税込)		
カタログ価格	146,200円(税抜)／160,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



●ドレンコック詳細



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	S-2M
容量	180L	積載均等耐荷重	250kg
サイズ(mm)	600×1000×774(H)	押手高さ	702mm
荷台材質	スチール	重量	44kg
溶接長さ	100mm	車輪径	125mm(ナイロンウレタン車)
車輪	自在(ストッパー付)×2、固定×2	カラー	グリーン
ドレンコック付			
製造過程で出るスクラップ専用台車です。			
屋内用			
ネスティング可能			
【完成品出荷】商品です。			

