

品番：EA520LT-1A

品名：740x480x770mm/150kg 運搬車(手摺付/赤タイヤ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,300円(税抜)／42,130円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,300円(税抜)／42,130円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2025/12/15 21:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1708ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-------|--------------------------------|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 荷台サイズ | 740×480mm |
| 積載均等耐荷重 | 150kg | 押手高さ | 770mm |
| 床高さ | 145mm | 車輪径 | 100mm |
| 車輪 | 自在×2、固定×2 | 材質 | スチール |
| 重量 | 16.2kg | 必要工具 | ブレーキ取付スパナ:13mm 手摺取付スパナ:22mm |

小回りの利く手すり付き運搬車

車輪は、床にタイヤ痕の付きにくい赤ジェーンゴム車を採用

木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。

フットブレーキ付き

※ブレーキ取り付け方※

ブレーキはボルト2本で固定します。

また商品到着時、台車にキャスターは装着されていますので

一度後輪キャスターそれぞれの【後ろ外側】のボルト1本を外し、

ブレーキをはさんで再度ボルトを取付けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.