



品番：EA520XA-0A

品名：350x570mm/60kg テーブルリフト



販売価格	84,000円(税抜)／ 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜)／92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/23 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1720ページ		



ハンドルが折り畳め車載もラクラク

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-60WHF
耐荷重(kg)	60	荷台サイズ(mm)	350×570
揚高(mm)	241～940	ストローク(mm)	699
押手高さ	815mm	全長	785mm
車輪径	100mm (ゴム車)	重量	24kg
ペダル回数	22回	材質	ポンプ:アルミ シリンダー:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体:スチール(粉体塗装)

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。 揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。
リリースハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.