


品番：EA520XA-1A

品名：350x 570mm/120kg テーブルリフト



販売価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
カタログ価格	62,500円(税抜) / 68,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 15:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ハンドルが折り畳め車載もラクラク

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-120HF
耐荷重	120kg	車輪径	100mm
重量	19kg	車輪	ゴム車
ストローク(mm)	400	押手高さ	810mm
荷台サイズ(mm)	350×570	揚高(mm)	200~600
ペダル回数	12回		

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。
揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。

リリースハンドルはテーブルを降下させるのに使用します。
リリースハンドルを緩めると、テーブルが緩やかに下降します。

油圧シリンダー

ブレーキ付自在キャスター

フットペダル式

過負荷防止装置

急降下防止ストッパー付

急降下防止バルブ付

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
アイデア次第で、用途が広がるリフトです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。

代替品



品番 EA520XH-2A

コメント 耐荷重:150kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.