

品番：EA520XA-41A

品名：400x 720mm/100kg テーブルリフト(低床式)



販売価格	79,900円(税抜) / 87,890円(税込)		
カタログ価格	79,900円(税抜) / 87,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/16 08:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1672ページ		



低床式で狭いスペースにも使用可能

### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-100-80L
耐荷重	100kg	荷台サイズ(mm)	400×720
揚高(mm)	80~635	ストローク(mm)	555
押手高さ	880mm	全長	1030mm
車輪径(前輪・後輪)	75・100mm	車輪	前輪:ゴム車 後輪:ゴム車
重量	35kg	ペダル回数	20回
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

低床式で狭いスペースにも使用可能。

移動も自在なキャスター付でアイデア次第で用途はどんどん広がります。

リリースハンドルはテーブルを降下させるために使用します。ハンドルを緩めるとテーブルが緩やかに下降します。

油圧シリンダー

ブレーキ付キャスター

フットペダル式

過負荷防止装置付

急降下防止バルブ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.