

品番：EA520XA-9A

品名：600x900mm/1000kg テーブルリフト



販売価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
カタログ価格	161,000円(税抜)／177,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/07 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-1000M
押手高さ	920mm	全長	1170mm
車輪径	200mm(ウレタン車)	重量	130kg
耐荷重(kg)	1000	荷台サイズ(mm)	600×900
揚高(mm)	400～1000	ストローク(mm)	600
油圧シリンダー			
ブレーキ付自在キャスター			
フットペダル式			
過負荷防止装置付			
リリースハンドルにスプリングバック機構付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.