

品番：EA520XB-0A

品名：400x 720mm/130kg テーブルリフト(ローラーコンベアー付)



販売価格	153,600円(税抜)／168,960円(税込)		
カタログ価格	153,600円(税抜)／168,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/26 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1721ページ		



ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLH-130R
耐荷重(kg)	130	荷台サイズ(mm)	400×720
揚高(mm)	305～790	ストローク(mm)	485
押手高さ	810mm	全長	950mm
車輪径	100mm(ゴム車)	重量	47kg
足踏ポンプ回数	22回	材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)
ローラー径	φ38mm	ローラーピッチ	55mm
使用油	タービン油:ISO VG22		
金物などの重量物ラインに適した、ローラーコンベアー搭載タイプ			
油圧シリンダー			
ブレーキ付自在キャスター			
フットペダル式			

過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。

装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。

リリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.