品番: EA520XB-21A

品名:490x 510mm/200kg テーブルリフト(ターンテーブル付)



販売価格	188,000円(税抜) / 206,800円(税込)				
カタログ価格	188,000円(税抜)/206,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/26 14:24現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1721ページ				











こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	GLH-200TR
耐荷重	200kg	荷台サイズ	490×510mm
揚高	390~930mm	ストローク	540mm
押手高さ	810mm	全長	1020mm
車輪径	100mm(ゴム車)	重量	90kg
ペダル回数	36回	材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹 脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)
ローラー径	φ38mm	ローラーピッチ	55mm
使用油	タービン油:ISO VG22		

ローラー付きのため、金型や重量物の移動に最適です。

ローラー面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。

油圧シリンダー

ブレーキ付自在キャスター	
フットペダル式	

過負荷防止装置付で荷重オーバーの時は上昇しません。

ターンテーブル機能付(45度毎にストッパーがかかります)

レリースハンドルにスプリングバック機能付。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.