品番：EA520XP-2

品名：600x950mm/250kg ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾌﾄ(ｼﾞｬﾊﾞﾗｶﾊﾞｰ付)

販売価格	197,000円（税抜）／ 216,700円（税込）			
カタログ価格	197,000円（税抜）／216,700円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/10 03:39現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります（北海道、沖縄、離島送りの場合）。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	東正車輌（TOSEI）	型番	GLH-250J
耐荷重(kg)	250	荷台サイズ(mm)	600×950
揚高(mm)	265～805	ストローク(mm)	540
押手高さ	810mm	全長	1170mm
車輪径	100mm（ゴム車）	重量	67kg
材質	ジャバラ：ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング ポンプ：アルミ シリンダー：スチール（ウレタン系樹脂吹きつけ塗装） 本体：スチール（粉体塗装）	ペダル回数	36回
使用油	タービン油：ISO VG22		
油圧シリンダー			
ブレーキ付キャスター			
フットペダル式			

ジャバラ式フルカバー
ジャバラ付きで作業者の安全性を高めます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構をつけました。緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。
油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)
過負荷防止装置付（※荷重オーバーの時は上昇しません。）
早送り装置付（約20%の荷重で自動的に切り替わります。）
急降下防止バルブ付

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.