

品番：EA520YA-3A

品名：150kg/ 72-1502mm 足踏式油圧リフト



販売価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜)／184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 09:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLF-H150-15
押手高さ	1290mm	全長	1120mm
全高	1821mm	車輪径	前輪:75mm、 後輪:125mm
車輪	前輪:ウレタン車、 後輪:ゴム車	重量	53kg
耐荷重(kg)	150	フォークサイズ(mm)	700×60
揚高(mm)	72～1502	ストローク(mm)	1430
過負荷防止バルブ付			
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。			
ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。			

