

品番：EA520YA-6A

品名：200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト



販売価格	171,000円(税抜) / 188,100円(税込)		
カタログ価格	171,000円(税抜) / 188,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/07 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1670ページ		



品番	EA520YA-6A
品名	200kg/ 71-1500mm 足踏式油圧リフト
メーカー	東正車輛 (TOSEI)
型番	GLF-H200-15
耐荷重(kg)	200
フォークサイズ(mm)	600×60
揚高(mm)	71~1500
ストローク(mm)	1429
押手高さ	1290mm
全高	1821mm
車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車
重量	52kg
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)
使用油	タービン油:ISO VG22

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ

仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLF-H200-15
耐荷重(kg)	200	フォークサイズ(mm)	600×60
揚高(mm)	71~1500	ストローク(mm)	1429
押手高さ	1290mm	全長	1020mm
全高	1821mm	車輪径	前輪:75mm 後輪:125mm
車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車	重量	52kg
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

過負荷防止バルブ付

早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。

フォーク巾を簡単に調整。

フォークのガタつきを防止する新構造マスト。

独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。

ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。

ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.