品番: EA520YA-6A

品名: 200kg/71-1500mm 足踏式油圧リフト



販売価格	184,000円(税抜) / 202,400円(税込)				
カタログ価 格	184,000円(税抜)/202,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/01 10:23現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1718ページ				







こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

過負荷防止バルブ付

早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ

仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	GLF-H200-15
耐荷重(kg)	200	フォークサイズ(mm)	600×60
揚高(mm)	71~1500	ストローク(mm)	1429
押手高さ	1290mm	全長	1020mm
全高	1821mm	車輪径	前輪:75mm 後輪:125mm
車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車	重量	52kg
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹 脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。

フォーク巾を簡単に調整。

フォークのガタつきを防止する新構造マスト。

独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。

ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

ポンプペダルの形状を踏みやすくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.