

品番：EA520YB-1A

品名：150kg/ 50-1180mm 足踏式油圧リフト/低床型



販売価格	165,000円(税抜) / 181,500円(税込)		
カタログ価格	165,000円(税抜) / 181,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/01 19:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1670ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

#### 仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	GLF-H150-12-5H
耐荷重(kg)	150	フォークサイズ(mm)	600×60
揚高(mm)	50~1180	ストローク(mm)	1130
押手高さ	1120mm	全長	1020mm
全高	1501mm	車輪径	前輪:50mm 後輪:125mm
車輪	前輪:ウレタン車 後輪:ゴム車	重量	51kg
材質	ポンプ部:アルミ シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装) 本体部:スチール(粉体塗装)	使用油	タービン油:ISO VG22

過負荷防止装置付

早送り装置付(約20%の荷重で自動的に切り替わります。)

狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。

ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります。

### **株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.