


品番：EA521PH-22S

品名：200mm やすり(半丸/木工用)



販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/17 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0596ページ		



◆ 断面形状と用途例 ◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲面の内面仕上げ 平面の仕上げ
丸形やすり		丸の内面仕上げ
六角形やすり		六角すきこ面の 仕上げ等
三角形やすり		曲面の内面仕上げ ものこ面仕上げ



仕様

全長(mm)	250	刃長(mm)	200
グリップ長	110mm	粗さ	オニ目/仕上
形状(mm)	半丸(21×6)	用途	木、軟金属
材質	合金工具鋼(SKS-8)		

オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。

木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.