


品番：EA521PH-23S

品名：250mm やすり(半丸/木工用)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0586ページ		



◆ 断面形状と用途例 ◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり	[Diagram]	平面の仕上げ
半丸形やすり	[Diagram]	曲面の内面仕上げ 平面の仕上げ
丸形やすり	[Diagram]	丸の内面仕上げ
六角形やすり	[Diagram]	六角すずり面の 仕上げ等
三角形やすり	[Diagram]	曲面の内面仕上げ ものこし仕上げ



仕様

全長(mm)	310	刃長(mm)	250
グリップ長	110mm	粗さ	オニ目/仕上
形状(mm)	半丸(25×7)	用途	木、軟金属
材質	合金工具鋼(SKS-8)		

オニ目と仕上の表面と裏面で粗さの異なるやすりです

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。

木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.