

品番：EA521TV-150D

品名：150mm 鉄工やすり(半丸/荒目)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/13 12:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



断面形状と用途例	
名称	主な用途例
平面やすり	平面の仕上げ
半丸形やすり	曲内面の仕上げ、 まの面の仕上げ
丸形やすり	丸の内面の仕上げ
角形やすり	角の内面の仕上げ
三角形やすり	三角の内面の仕上げ



仕様

全長(mm)	190	刃長(mm)	150
粗さ	荒目	形状(mm)	半丸(16×4.5)
材質	合金工具鋼(SKS-8)	仕様	柄なし
適合ハンドル	EA521VZ-12(別売)		

複目

JIS規格品

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.