

品番：EA521TV-250D

品名：250mm 鉄工やすり(半丸/荒目)



販売価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
カタログ価格	2,530円(税抜) / 2,783円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 11:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



◆ 断面形状と用途例 ◆		
名称	断面形状	主な用途例
平面やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲内面の仕上げ、 まの面の仕上げ
丸形やすり		丸の内面の仕上げ
角形やすり		角の内面の仕上げ 面仕上げ
三角形やすり		三角の内面の仕上げ



仕様

全長(mm)	310	刃長(mm)	250
粗さ	荒目	形状(mm)	半丸(25×7)
材質	合金工具鋼(SKS-8)	仕様	柄なし
適合ハンドル	EA521VZ-14(別売)		

複目

JIS規格品

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するやすりです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.