

品番：EA521TV-300FS

品名：300mm 鉄工やすり(半丸/細目)



販売価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
カタログ価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/27 11:49現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0584ページ		



断面形状と用途例	
名称	用途例
平面やすり	平面の仕上げ
半丸やすり	曲面の仕上げ、すみの仕上げ
丸やすり	丸の仕上げ
鋭形やすり	鋭角すべり面の仕上げなど
三角やすり	鋭角の成形面を仕上げ



#### 仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
グリップ長	125mm	粗さ	細目
形状(mm)	半丸(30×8.5)	材質	合金工具鋼(SKS-8)
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.