


品番：EA521TW-300A

品名：300mm 鉄工やすり(角/荒目)



販売価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
カタログ価格	2,880円(税抜) / 3,168円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 23:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



◆ 断面形状と用途例 ◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形やすり		平面の仕上げ
半丸形やすり		曲内面の仕上げ まがいの仕上げ
丸形やすり		丸の内面の仕上げ
角形やすり		角の内面の仕上げ 面取り
三角形やすり		溝の内面の仕上げ もここ面の仕上げ



仕様

全長(mm)	370	刃長(mm)	300
粗さ	荒目	形状(mm)	角(12)
材質	合金工具鋼(SKS-8)	仕様	柄なし
適合ハンドル	EA521VZ-14(別売)		
複目			
JIS規格品			
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。			
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。			
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.