品番: EA521TW-30B

品名:300mm 鉄工やすり(5種·5本組/中目)



販売価格	20,800円 (税抜)/ 22,880円(税込)				
カタログ価 格	20,800円(税抜)/22,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/10 19:36現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0594ページ				



















仕様

全長	370mm	刃長	300mm
グリップ長	平·半丸·角·三角:125mm 丸:110mm	粗さ	中目
形状(mm)	平:30×7 半丸:30×8.5 丸: ¢12 角:12 三角:20	材質	合金工具鋼(SKS-8)
柄材質	耐衝撃性プラスチック	形状	平・半丸・丸・角・三角(5本セット)

複目

柄付

JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。

機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。

半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。

丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。

三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.