

品番：EA522GD-105

品名：12x170x22mm/#320 スティックゴム砥石(ハーフ)



販売価格	1,700円(税抜)／1,870円(税込)			
カタログ価格	1,700円(税抜)／1,870円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 19:44現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます

仕様

粒度	#320	仕様	極細目
砥石部サイズ	12×50×6mm	材質	本体:加硫ゴム ハンドル:酸化アルミ
サイズ	12(W)×170(D)×22(H)mm	砥石部カラー	パープル
重量	17g	適用	スチール、ステンレス、アルミ、真鍮、銅

砥粒がクッションして細部まで磨けます。
サビ取り、バリ磨き、ヤケ取り、汚れ取り、酸化被膜取り、仕上げ等
凹溝部分の仕上げができます。
砥粒がクッションして細部まで磨けます。
乾いた状態でゴムの面を対象物に押し当ててこすってください。
目詰まりした場合は水で洗い乾燥させてください。
〈注意事項〉 ・同じ場所で長時間使用すると、寸法変化する恐れがあります。 ・オイルのついた場所でも使用できますが、目詰まりしやすくなります。 ・灯油は使用しないでください。 ・直射日光を避けて保管してください。 ・保護手袋を着用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.