

品番：EA522GE-80

品名：90x55mm/ #800 ダイヤモンド ハンドラップス(フレキシブル)



販売価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
カタログ価格	6,990円(税抜) / 7,689円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/28 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0595ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	6200J S M18-20
用途	石材・ガラス・セラミックスの面取り 表面仕上げ 溶射面の仕上げ プレスしわ・打痕の修正に	粒度	#800(20 μ m)
砥粒	ダイヤモンド	基材	発泡ポリプロピレン
サイズ	90×55mm	カラー	白
重量	200g	入数	1個
フレキシブルダイヤモンドと発泡ウレタン製ブロックを貼り合わせた手作業用製品			
水に浮く軽さと適度な柔軟性により面取りや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも最適			
砥石のように摩耗による変型がなく、研磨材自体から研ぎカスを出さない為、クリーンな研磨作業が可能			
高切削力で作業時間を短縮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.